


Kontrolnik za granični utor vratila s međudimenzijom i ISO dosjedom, tip: D



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	484407 D
GTIN	2050001937339
Razred artikla	48B

Opis

Izvedba:

Kontrolnik za utore na vratilima s dvije strane za prepoznavanje dobrih i loših dimenzija. **Jedna strana s dimenzijama** prema DIN 7164. Tijelo kontrolnika od kaljenog čelika.

Za međumjeru ili brojčano izraženu toleranciju.

Kontrolnik za granični utor vratila s međudimenzijom i ISO dosjedom npr. br. 484407 vel. **15,8 m6**.

Upotreba:

Za kontrolu plosnatih dosjeda npr. utora.

Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164**.

Područje odabira nazivne mjere: 13,001 - 16,999 mm

Tehnički opis

Nazivna mjera	13,001 - 16,999 mm
Polje tolerancije	A
Polje tolerancije	B
Polje tolerancije	C
Polje tolerancije	CD
Polje tolerancije	D
Polje tolerancije	E
Polje tolerancije	EF

Polje tolerancije	F
Polje tolerancije	FG
Polje tolerancije	G
Polje tolerancije	H
Polje tolerancije	J
Polje tolerancije	JS
Polje tolerancije	M
Polje tolerancije	K
Polje tolerancije	N
Polje tolerancije	P
Polje tolerancije	R
Polje tolerancije	T
Polje tolerancije	S
Polje tolerancije	U
Polje tolerancije	V
Polje tolerancije	F
Polje tolerancije	X
Polje tolerancije	Z
Polje tolerancije	ZA
Polje tolerancije	ZC
Polje tolerancije	ZB
Kvaliteta	7
Kvaliteta	8
Kvaliteta	9
Kvaliteta	10
Kvaliteta	11
Kvaliteta	12
Kvaliteta	13
Polje tolerancije	A

Polje tolerancije	G
Polje tolerancije	H
Polje tolerancije	J
Polje tolerancije	K
Polje tolerancije	M
Polje tolerancije	N
Polje tolerancije	P
Polje tolerancije	R
Polje tolerancije	S
Polje tolerancije	B
Polje tolerancije	T
Polje tolerancije	U
Polje tolerancije	V
Polje tolerancije	X
Polje tolerancije	Y
Polje tolerancije	Z
Polje tolerancije	ZA
Polje tolerancije	ZB
Polje tolerancije	ZC
Polje tolerancije	C
Polje tolerancije	D
Polje tolerancije	E
Polje tolerancije	F
Polje tolerancije	CD
Polje tolerancije	EF
Polje tolerancije	FG
Polje tolerancije	JS
Kalibriranje	L6
Vrsta proizvoda	Granična osovinska šablona s utorom

Usluge

Kalibriranje Granični kontrolni trn maks. Ø 20 mm	018400 20
DAkKS kalibriranje Granični kontrolni trn maks. Ø 60 mm	019620 60
Označavanje laserska izrada natpisa tip	018940
Kalibriranje Granični kontrolni trn maks. Ø 20 mm	028300 20
DAkKS kalibriranje Granični kontrolni trn maks. Ø 60 mm	028340 60