

**Teleskopska račna, 1/2 cola, kontinuirano izvlačiva****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	640290
GTIN	4000896116591
Razred artikla	630

Opis**Izvedba:**

Odabir materijala i specijalni postupak kovanja jamče optimalnu funkciju i dugi vijek trajanja. Fiksiranje se vrši preko zaustavnog prstena. S polugom za preklapanje za desni i lijevi hod.

Maksimalni dopušteni moment 600 Nm.

Kontinuirano izvlačiva od 410 – 590 mm duljine.

Standard:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

Odgovara :

Ručna primjena.

Četverokut pogona: 1/2 col

ukupna duljina: 410 – 590 mm

Broj zubaca: 32

Tehnički opis

Četverokut pogona	1/2 col
ukupna duljina	410 - 590 mm
Broj zubaca	32