

**Garant****Hidraulični zglobni krak (bez magnetskog postolja), duljina: 400mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	440610 400
GTIN	4045197889591
Razred artikla	41D

**Opis****Izvedba:**

**Hidraulički mjerni stativ sa središnjim stezanjem** - svi zglobovi se ukrućuju s pomoću centralnog gumba. Uljna hidraulika je dvostrukim brtvilom osigurana protiv mogućnosti istjecanja ulja. Sila stezanja može se regulirati bezstupajski. **Velik i gumirani kotač** (Ø 54 mm) za lagano pritezanje i otpuštanje. Zglobne ručice moguće je okretati za 360° i zakretati za više od 180° na postolju stalka. Držać mjernog sata za mjerne satove s Ø drške 6 i 8 mm ili prizmom.

**Tekst oblačića:****Hidraulični središnji stezni mehanizam**

s ergonomskim ručnim kolom

**Precizno podešavanje**

na držaču mjernog sata

**Kuglični zglob****Magnetsko postolje**

u plastičnoj zaštiti

**Napomena:**

Hidraulički mjerni stativ prilikom otvorenog pritezanja podnosi velike temperaturne oscilacije. Pritom ulju treba određeno vrijeme dok ne izjednači temperaturu. U pritegnutom stanju moguće je dosegnuti maksimalnu temperaturnu razliku od 15 °C bez oscilacija tlaka. To može dovesti do oštećenja stativa ili držanog predmeta.

**Tehnički opis**

Istovar	400 mm
Priključni navoj	M8
Snaga prijanjanja	1000 N
Vrsta proizvoda	Mjerni stativ

---

## Pribor

Zamjenski kotačić tip A	440626 A
Rezervni klip tip 4	440830 4
Zvezdasta ručka tip 4	440850 4
Pritezni vijak M3 za držač mjernih satova	440858
Vijak za namještanje M4×0,35 za držač mjernih satova	440859
Nosač mjernih satova	440860
Set brtvenih prstena tip 1	440855 1