

Garant**Hidraulični zglobni krak (bez magnetskog postolja), duljina: 300mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	440610 300
GTIN	4045197889584
Razred artikla	41D

Opis**Izvedba:**

Hidraulički mjerni stativ sa središnjim stezanjem - svi zglobovi se ukrućuju s pomoću centralnog gumba. Uljna hidraulika je dvostrukim brtvilom osigurana protiv mogućnosti istjecanja ulja. Sila stezanja može se regulirati bezstupajski. **Velik i gumirani kotač** (Ø 54 mm) za lagano pritezanje i otpuštanje. Zglobne ručice moguće je okretati za 360° i zakretati za više od 180° na postolju stalka. Držać mjernog sata za mjerne satove s Ø drške 6 i 8 mm ili prizmom.

Tekst oblačića:**Hidraulični središnji stezni mehanizam**

s ergonomskim ručnim kolom

Precizno podešavanje

na držaču mjernog sata

Kuglični zglob**Magnetsko postolje**

u plastičnoj zaštiti

Napomena:

Hidraulički mjerni stativ prilikom otvorenog pritezanja podnosi velike temperaturne oscilacije. Pritom ulju treba određeno vrijeme dok ne izjednači temperaturu. U pritegnutom stanju moguće je dosegnuti maksimalnu temperaturnu razliku od 15 °C bez oscilacija tlaka. To može dovesti do oštećenja stativa ili držanog predmeta.

Tehnički opis

Snaga prijanjanja	1000 N
Istovar	300 mm
Priključni navoj	M8
Vrsta proizvoda	Mjerni stativ

Pribor

Zamjenski kotačić tip A	440626 A
Rezervni klip tip 4	440830 4
Zvezdasta ručka tip 4	440850 4
Pritezni vijak M3 za držač mjernih satova	440858
Vijak za namještanje M4×0,35 za držač mjernih satova	440859
Nosač mjernih satova	440860
Set brtvenih prstena tip 1	440855 1