

**Garant****Hidraulični mjerni stativ (s magnetskim postoljem), duljina: 400mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	440600 400
GTIN	4045197889812
Razred artikla	41D

**Opis****Izvedba:**

Stativ, uključujući magnetsko postolje s **ergonomskim okretnim prekidačem**. Snažan feritni magnet s brušenom kontaktnom površinom na stražnjoj strani i brušenom prizmatičnom donjom stranom za priključivanje na osovine i cilindrična tijela. **Drška s plastičnom oblogom** za magnetsko postolje s povećanom zaštitom od udaraca i termičkom izolacijom.

**Hidraulički mjerni stativ sa središnjim stezanjem** - svi zglobovi se ukrućuju s pomoću centralnog gumba. Uljna hidraulika je dvostrukim brtvilom osigurana protiv mogućnosti istjecanja ulja. Sila stezanja može se regulirati bezstupanjski. **Velik i gumirani kotač** (Ø 54 mm) za lagano pritezanje i otpuštanje. Zglobne ručice moguće je okretati za 360° i zakretati za više od 180° na postolju stalka. Držać mjernog sata za mjerne satove s Ø drške 6 i 8 mm ili prizmom.

**Dio isporuke:**

Zglobni krak br. 440610 400 i magnetsko postolje 440620 1.

**Napomena:**

Hidraulički mjerni stativ prilikom otvorenog pritezanja podnosi velike temperaturne oscilacije. Pritom ulju treba određeno vrijeme dok ne izjednači temperaturu. U pritegnutom stanju moguće je dosegnuti maksimalnu temperaturnu razliku od 15 °C bez oscilacija tlaka. To može dovesti do oštećenja stativa ili držanog predmeta.

**Tehnički opis**

Snaga prijanjanja	1000 N
Priključni navoj	M8
Širina magnetske noge	56 mm
Duljina magnetske noge	75 mm
Visina magnetske noge	58 mm
Istovar	400 mm
Usmjerenje priključnog navoja	bočno
Vrsta proizvoda	Mjerni stativ

## Pribor

Zamjenski kotačić tip A	440626 A
Magnetsko postolje tip 1	440620 1
Hidraulični zglobni krak (bez magnetskog postolja) duljina 400 mm	440610 400
Rezervni klip tip 4	440830 4
Zvezdasta ručka tip 4	440850 4
Pritezni vijak M3 za držač mjernih satova	440858
Vijak za namještanje M4×0,35 za držač mjernih satova	440859
Nosač mjernih satova	440860
Set brtvenih prstena tip 1	440855 1