

Garant**Digitalni visinomjer s izlazom podataka, visina označavanja: 600mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	444000 600
GTIN	4045197889836
Razred artikla	41F

Opis**Izvedba:**

Stabilno podnožje s brušenom površinom za stajanje i utorima za prljavštinu. Ergonomske, udobne plastične kapice sa Santoprene® površinom. Plosnata igla za označavanje opremljena tvrdim metalom za jednostavno označavanje, ujedno i u malim utorima, izmjenjiva. Sklopljiva zaštitna kapica koja se može skinuti za zaštitu od ozljeda. Mogućnost označavanja od 0, dimenzije označavanja mogu se izravno prenijeti bez greške u izračunu. Vrlo dobro čitljiv kontrastni LCD prikaz 11 mm. Uključujući podatkovni izlaz. Uključujući fino podešavanje i vijak za pričvršćivanje.

Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:

Stabilno podnožje s brušenom površinom za stajanje i utorima za prljavštinu. Ergonomske, udobne plastične kapice sa Santoprene® površinom. Plosnata igla za označavanje opremljena tvrdim metalom za jednostavno označavanje, ujedno i u malim utorima, izmjenjiva. Mogućnost označavanja od 0. Dimenzije označavanja mogu se izravno prenijeti bez greške u izračunu. Sklopljiva zaštitna kapica koja se može skinuti za zaštitu od ozljeda. Uključujući fino podešavanje i vijak za pričvršćivanje.

Vrlo dobro čitljiv kontrastni LCD prikaz 11 mm. Uključujući podatkovni izlaz.

Funkcija:

- **Prikaz nule u svakom položaju**
- **Prednamještanje**

- **Prebacivanje mm/col**
- **Izlaz podataka RS232 Proximity**
- **Funkcija zadržavanja**

Dio isporuke:

Uključuje rezervni mjerni krak br. 444010 vel. 75.

Baterije br. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 498948.

Tehnički opis

Očitavanje	0,0005 col
Presjek mjernih stupova	30×12 mm
Očitavanje	0,01 mm
Širina površine podnožja	110 mm
Visina označavanja	600 mm
Duljina površine podnožja	165 mm
Granica odstupanja	0,05 mm
Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	Tvornička norma
Očitavanje	mm / inč
Visina znakova	11 mm
Prihvat	RS232C sučelje
Prihvat	USB sučelje
Mjerna tehnika	digitalno
Kalibriranje	E1
Vrsta proizvoda	Visinomjer i uređaj za označavanje

Usluge

Kalibriranje Visinomjer / naprava za označavanje visine maks. mjerno područje 1000 mm

024630 1000

Pribor

Priključni kabel tip USB2	498948 USB2
Priključni kabel tip R2	498948 R2
Rezervni mjerni krak s VHM pločicom duljina 150 mm	444010 150
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
Rezervni mjerni krak s VHM pločicom duljina 75 mm	444010 75