

Ansell**Par rukavica HyFlex® 11-840, veličina rukavice: 8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094264 8
GTIN	10076490475557
Razred artikla	04P

Opis**Izvedba:**

HyFlex® 11-840. Vrlo dobra usklađenost između čvrste otpornosti na trošenje, povećane udobnosti nošenja i veće slobode kretanja, stoga su idealne za izmjenjive radove. **Ne sadrže silikon** što pridonosi izbjegavanju onečišćenja metalnih dijelova silikonskim česticama. Posebno prikladne za montažu manjih i srednje velikih komponenti, za opće poslove.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Veličina rukavice	8
Serija	HyFlex®
Kategorija zaštite	Kategorija II
Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice

Sadržaj	12
Funkcija rukavice	Bez silikona
Funkcija rukavice	Certifikat za prehrambene namirnice
Funkcija rukavice	ne sadrži lateks
Funkcija rukavice	Pogodno za kožu osoba s alergijama
EN 388	4131A
EN 407	X1XXXX
Materijal nosača	Spandex najlon
Prevlaka	Nitrilna pjena
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Preciznost
Duljina	200 mm
Boja	crna / siva
Težina	11,6 g
Tehnologija pletenja	15G
Standard	EN 407
Primjena	višekratno
Materijal	Nitrilna pjena
Razred zaštite od porezotina	A
Vrsta proizvoda	Višenamjenske rukavice