



Akumulatorska bušilica s jednom brzinom, tip: 71050162



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	075012 71050162
GTIN	4014586881744
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

- **Akumulatorska bušilica s visokom koncentričnošću za precizno bušenje.**
- **FEIN PowerDrive Motor bez održavanja, bez četkica, potpuno u kapsuli zaštićen od prašine uz visok stupanj učinkovitosti i dugi vijek trajanja.**
- **Röhmska metalna matica za brzo stezanje s automatskim aretiranjem vretena.**
- **Stezna glava - stezne čeljusti koje se same povlače.**
- **Vrlo čvrsto metalno kućište prijenosnika s Ø steznog vrata 43 mm, udaljenost od kuta samo 23 mm.**
- **Izvrсна ergonomija s finom osjetljivom ručkom za dugoročno korištenje bez zamora.**

Brza bušilica s jednom brzinom za bušenje do 6 mm u čeliku, broj okretaja pod opterećenjem 2900 min⁻¹.

Prednost:

Izvrсна ergonomija.

Dio isporuke:

Uključuje brzosteznu bušecu glavu s osiguranjem zatezne sile, 1 dodatnu ručku. **Verzija Select bez baterije i punjača.**

Napomena:

Dostupan odgovarajući komplet baterija pod br. 073832 92604324.

odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Fini tip E 18 V

Oznaka proizvođača: ABOP 6 Select

Napon baterije: 18 V

Raspon broja okretaja: 0 - 3350 min⁻¹
 Prihvat stezne glave: 1/2 cola – 20 UNF
 Područje stezanja stezne glave: 0,5 - 10 mm
 maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku: 6 mm

Tehnički opis

maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s ²
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	20 mm
Težina	1,4 kg
Raspon broja okretaja	0 - 3350 min ⁻¹
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	6 mm
Oznaka proizvođača	ABOP 6 Select
Područje stezanja stezne glave	0,5 - 10 mm
Prihvat stezne glave	1/2 cola – 20 UNF
Napon baterije	18 V
Desni/lijevi hod	da
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
prikladno za materijal	čelik
Pakiranje	Transportni kovčeg
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Fini tip E 18 V
Vrsta proizvoda	Bušilica

Pribor

Uređaj za punjenje akumulatora tip FE80	073845 FE80
Uređaj za punjenje akumulatora tip FE50	073845 FE50
Li-Ion akumulator tip baterije, napon baterije FE18 V	073838 FE18
Li-Ion akumulator tip baterije, napon baterije FE18 V	073835 FE18
Uređaj za punjenje akumulatora tip FE30	073845 FE30