

**Par rukavica FlexMech® 663, veličina rukavice: 7****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094255 7
GTIN	4008198766377
Razred artikla	04Q

Opis**Izvedba:**

FlexMech® 663. Rukavice imaju visok stupanj otpornosti na trošenje i dobro prijanjaju na prste. Izvanredan stupanj udobnosti nošenja i prozračnosti. **Bez silikona** i mogu se prati.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Veličina rukavice	7
Oznaka proizvođača	FlexMech 663
Serija	FlexMech®
Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice
Kategorija zaštite	Kategorija II

Standardna odjeća	Oeko-Tex Standard 100
Sadržaj	11
Funkcija rukavice	Bez DMF-a
Funkcija rukavice	Bez silikona
EN 388	4131X
EN 407	X1XXXX
Materijal nosača	Poliamid
Prevlaka	Nitrilna pjena
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Preciznost
Duljina	240 - 260 mm
Boja	crna / siva
Težina	54 g
Tehnologija pletenja	15G
Standard	EN 407
Kontaktna vrućina do	100 °C
Primjena	višekratno
Razred zaštite od porezotina	1
Vrsta proizvoda	Višenamjenske rukavice