



## Par rukavica Ultrane 510, veličina rukavice: 8



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	094273 8
GTIN	3245425100080
Razred artikla	06D

### Opis

#### Izvedba:

Ultrane 510. Rukavice s visokim stupnjem otpornosti na trošenje i PU prevlakom na bazi vode na dijelu dlana ruke. **Bez silikona** i DMF. Eko-Tex®-Standard 100 certificiran. Prikladne za precizno rukovanje, npr. preciznu mehaniku, montažu elektroničkih dijelova, rad s mikroprocesorima.

#### Standard:

EN 407  
EN 388; EN ISO 21420

#### Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

### Tehnički opis

Veličina rukavice	8
Serija	Ultrane
Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice
Kategorija zaštite	Kategorija II

Standardna odjeća	Oeko-Tex Standard 100
Sadržaj	96
Funkcija rukavice	Bez silikona
Funkcija rukavice	Bez DMF-a
Funkcija rukavice	ne sadrži lateks
EN 388	4131X
Materijal nosača	Poliamid
Prevlaka	PU
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Preciznost
Duljina	220 - 270 mm
Boja	crna / zelena
Primjena	višekratno
Vrsta proizvoda	Višenamjenske rukavice