

**Ansell****Par rukavica HyFlex® 11-925, veličina rukavice: 9****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094248 9
GTIN	10076490612129
Razred artikla	04P

**Opis****Izvedba:**

HyFlex® 11-925. Rukavice s **tehnologijom pletenja finoće stroja 18** i dvostrukom prevlakom od nitrila i nitrilne pjene za vrlo dobru kombinaciju visokog stupnja osjetljivosti, sigurnog hvata i dobre zaštite za kožu. Novo razvijena grip-tehnologija u dinamičnim radnim područjima smanjuje rizik od klizanja predmeta iz ruke. Posebno su prikladne za sortiranje i provjeru laganih dijelova, montažu nauljenih dijelova, opremanje i pražnjenje proizvodnih traka, radove održavanja.

**Standard:**

EN 388; EN ISO 21420

**Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

**Tehnički opis**

Veličina rukavice	9
Serija	HyFlex®
Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice

Kategorija zaštite	Kategorija II
Sadržaj	12
Funkcija rukavice	Bez silikona
Funkcija rukavice	ne sadrži lateks
EN 388	3111A
Materijal nosača	Spandex najlon
Prevlaka	Nitril
Varijanta presvlake	Prevlaka 3/4
Područje primjene	Preciznost
Duljina	205 mm
Boja	plavo
Težina	17,5 g
Tehnologija pletenja	18G
Primjena	višekratno
Materijal	Nitril
Razred zaštite od porezotina	A
Vrsta proizvoda	Višenamjenske rukavice