

**uvex****Par rukavica uvex phynomic XG, veličina rukavice: 8**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	094407 8
GTIN	4048612036631
Razred artikla	04W

## Opis

**Izvedba:**

uvex phynomic XG. Prevlaka od nitrilne pjene s uvex Xtra Grip tehnologijom osigurava izvanredno dobar hvat u kombinaciji s visokim stupnjem prozračnosti. Usprkos svojem robusnom izgledu i otpornosti na trošenje, rukavice se odlikuju niskom težinom i visokim stupnjem fleksibilnosti.

**Standard:**

EN 388; EN ISO 21420

**Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

## Tehnički opis

Veličina rukavice	8
Seriya	uvex phynomic
Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice
Kategorija zaštite	Kategorija II

Standardna odjeća	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4121X
Materijal nosača	Poliamidni reciklat, elasthan, ugljik
Prevlaka	Nitril
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Svestranost
Područje primjene	Preciznost
Boja	crna / antracit
Težina	35 g
Primjena	višekratno
Vrsta proizvoda	Višenamjenske rukavice