

uvex**Par rukavica uvex phynomic XG, veličina rukavice: 9**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	094407 9
GTIN	4048612036648
Razred artikla	04W

Opis

Izvedba:

uvex phynomic XG. Prevlaka od nitrilne pjene s uvex Xtra Grip tehnologijom osigurava izvanredno dobar hvat u kombinaciji s visokim stupnjem prozračnosti. Usprkos svojem robusnom izgledu i otpornosti na trošenje, rukavice se odlikuju niskom težinom i visokim stupnjem fleksibilnosti.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Veličina rukavice	9
Seriya	uvex phynomic
Kategorija zaštite	Kategorija II
Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice

Standardna odjeća	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4121X
Materijal nosača	Poliamidni reciklat, elasthan, ugljik
Prevlaka	Nitril
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Svestranost
Područje primjene	Preciznost
Boja	crna / antracit
Težina	35 g
Primjena	višekratno
Vrsta proizvoda	Višenamjenske rukavice