

ejendals

Par rukavica Tegera® 618, veličina rukavice: 10



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	094363 10
GTIN	7392626057340
Razred artikla	04R

Opis

Izvedba:

Tegera® 618. Sintetičke rukavice u vidljivoj neon zelenoj boji s crnim vodootpornim 3/4 slojem pjene lateksa za područja višestruke upotrebe. Štite od mokrih i skliskih područja. **Nisu prikladne za rad s nauljenim dijelovima.**

Standard:

EN 388; EN 420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Boja: crno / neon zeleno

Tehnički opis

Veličina rukavice	10
Seriya	Tegera®
Kategorija zaštite	Kategorija II
Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice

Sadržaj	12
EN 388:2016	2132X
Materijal nosača	Poliester
Prevlaka	Pjena od lateksa
Varijanta presvlake	Prevlaka 3/4
Područje primjene	Svestranost
Duljina	230 mm
Boja	crno / neon zeleno
Tehnologija pletenja	13G
Primjena	višekratno
Vrsta proizvoda	Višenamjenske rukavice