

**Par rukavica 03440, veličina rukavice: 10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094424 10
GTIN	4059904105621
Razred artikla	09H

Opis**Izvedba:**

Robusne rukavice od jersey pamuka s prevlakom od nitrila za primjenu na zahtjevnim i srednje zahtjevnim područjima. Tri puta su dugotrajnije u odnosu na teške kožne rukavice te su robusnije i fleksibilnije. Učinkovito odbijanje masnoće i ulja. Posebno prikladne za grubo lijevane dijelove, lijevane plastične dijelove, čelične šipke, lim, visokoučinkoviti kabel, građevni materijal, sirovo drvo.

03440. Sa sigurnosnim produljenim dijelom rukavice i potpunom prevlakom.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Veličina rukavice	10
Kategorija zaštite	Kategorija II

Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice
Sadržaj	12
EN 388	4221X
Materijal nosača	Pamuk
Prevlaka	Nitril
Varijanta presvlake	Potpuna presvlaka
Područje primjene	Heavy Duty
Boja	plava / prirodna
Primjena	višekratno
Vrsta proizvoda	Višenamjenske rukavice