

**HOLEX****Par rukavica, veličina rukavice: 7**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	094300 7
GTIN	4045197889997
Razred artikla	02H

## Opis

### Izvedba:

Prozirane rukavice za montažu s inovativnom PU nitrilnom prevlakom baziranoj na vodi za najveće zahtjeve za preciznošću, fleksibilnošću i taktilnošću u suhim i blago masnim radnim okruženjima. Izrazito fino strukturirana površina postiže se pomoću zahtjevnog procesa oplemenjivanja. Zahvaljujući visokom stupnju otpornosti na trošenje, rukavice su dugotrajnije. Bez DMF-a.

### Standard:

EN 388; EN ISO 21420

### Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

## Tehnički opis

Veličina rukavice	7
Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice
Kategorija zaštite	Kategorija II

Standardna odjeća	Oeko-Tex Standard 100
Sadržaj	12
Funkcija rukavice	Bez DMF-a
Funkcija rukavice	Pogodno za kožu osoba s alergijama
EN 388	4131X
Materijal nosača	Lycra®, poliamid
Prevlaka	PU na bazi vode / nitril
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Svestranost
Područje primjene	Preciznost
Duljina	255 mm
Boja	crna / siva
Tehnologija pletenja	15G
AQL	G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za veliko, G-II 4,0 za manje.
Primjena	višekratno
Vrsta proizvoda	Višenamjenske rukavice