

Granični kontrolni trn A-ZC 6-13, Ø nazivne mjere: 53mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 484020 53 |
| GTIN | 2050001952073 |
| Razred artikla | 48B |

Opis

Izvedba:

Mjerne strane ovih radnih kontrolnih trnova izrađuju se s **povećanim dimen. zbog trošenja** prema DIN 7164.

Mjerno tijelo od prvoklasnog čelika za izradu kontrolnih trnova, kaljenog, popuštenog, brušenog i lepanog.

Granični kontrolni trnovi za ISO **položaja polja tolerancije A – ZC u stupnjevima osnovne tolerancije 6 – 13.**

Standard:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

Napomena:

- **Ostali međubrojevi su dostupni na upit ili se mogu jednostavno naručiti na www.hoffmann-goup.com npr. br. 484000 vel. 82.**
- **Prihvatna šablona (bez dimenzija za trošenje) pogledajte pod br. 484027.**
- **Šablone s međudimenzijama i sve Ø s brojčano izraženom tolerancijom pogledajte pod br. 484025.**
- **Navedite željeni razred tolerancije. Kod narudžbe navesti položaj polja tolerancije (A – ZC) i osnovnu razinu tolerancije (6– 13), npr. br. 484020 10F10.**

Tehnički opis

| | |
|-------------------|----|
| Polje tolerancije | ZB |
| Polje tolerancije | JS |
| Polje tolerancije | T |
| Polje tolerancije | E |
| Polje tolerancije | X |

| | |
|-------------------|-------------------|
| Polje tolerancije | FG |
| Polje tolerancije | N |
| Polje tolerancije | B |
| Polje tolerancije | ZC |
| Polje tolerancije | K |
| Polje tolerancije | U |
| Polje tolerancije | EF |
| Polje tolerancije | Y |
| Polje tolerancije | G |
| Polje tolerancije | P |
| Polje tolerancije | C |
| Polje tolerancije | Z |
| Polje tolerancije | H |
| Polje tolerancije | R |
| Polje tolerancije | CD |
| Polje tolerancije | ZA |
| Polje tolerancije | J |
| Polje tolerancije | S |
| Polje tolerancije | D |
| Polje tolerancije | V |
| Polje tolerancije | F |
| Polje tolerancije | M |
| Polje tolerancije | A |
| Standard | DIN 7164 |
| Standard | DIN 2245-1 |
| Standard | DIN EN ISO 1938-1 |
| Kvaliteta | 7 |
| Kvaliteta | 13 |
| Kvaliteta | 9 |

| | |
|-----------------|--------------------|
| Kvaliteta | 11 |
| Kvaliteta | 12 |
| Kvaliteta | 6 |
| Kvaliteta | 8 |
| Kvaliteta | 10 |
| Vrsta šablone | Kontrolnik (dobar) |
| Vrsta šablone | Kontrolnik (loš) |
| Nazivna mjera | 53 mm |
| Kalibriranje | M2 |
| Vrsta proizvoda | Kontrolni trn |

Usluge

| | |
|---|-----------|
| DAkS kalibriranjeGranični kontrolni trn maks. Ø 60 mm | 028340 60 |
| KalibriranjeGranični kontrolni trn maks. Ø 60 mm | 028300 60 |