

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Četka u obliku kista s pletenom žicom INOX žica, Četka Ø D1×debljina četke:  
22X0,25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	574900 22X0,25
GTIN	4017359071441
Razred artikla	57L

**Opis****Izvedba:**

Glatka, **spletana** žica, prešana u čeličnom tijelu, **Ø drške 6 mm**, ravnomjerna gustoća čekinja, iznimno otporna na trošenje.

INOX-kvaliteta žice 1.4401 (AISI 316). Tijela nosača s presvlakom od plastike za obradu plemenitog čelika.

**Upotreba:**

Za skidanje srha, boje i za sve srednje teške do teške radove četkanja. **Četka se otvara ovisno o broju okretaja više ili manje i stoga se može uvesti i** u uski prostor, da biste npr. radili u unutrašnjosti kućišta.

**Tehnički opis**

Debljina svornjaka	0,25 mm
Duljina obruba H <sub>1</sub>	28 mm
Ø četke D <sub>1</sub>	22 mm
maksimalan broj okretaja	20000 min <sup>-1</sup>
Broj tučaka	8
Ø drške D <sub>s</sub>	6 mm
Materijal opreme	INOX žica
Upuštanje	Lijevo spleteno

Vrsta proizvoda

Četka u obliku kista