

**Torx Plus® bit IPR, 1/4 cola E 6,3 s provrtom, Torx Plus® IPR profil: 20IPR****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 674256 20IPR  |
| GTIN           | 4013288160874 |
| Razred artikla | 63H           |

**Opis****Izvedba:**

Za prihvat u ručnim držačima odn. strojevima s odgovarajućim 6-kutnim prihvatnicima odn. za prihvat u spojnim drščima br. 675000 – 675050.

**Upotreba:**

Za sve vijke sa sustavom vijčanog spajanja TorxPlus® visoke opteretivosti. Vijci Torx Plus® sve se više primjenjuju kod prekretnih ploča ili za vijčano spajanje u pogonskim mehanizmima. Za vijke s Torx Plus® IPR profilom i sigurnosnim zatikom.

**Standard:**

**DIN ISO 1173**

**Materijal:**

Krom-vanadij specijalna legura, tvrdo.

**Tehnički opis**

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| ukupna duljina                 | 50 mm                                  |
| Šesterokutna drška za nastavke | E 6,3                                  |
| Torx Plus® IPR profil          | 20IPR                                  |
| Oznaka proizvođača             | 867/4 IPR                              |
| Profil progona                 | Odvijači za TORX® vijke s rupom        |
| Materijal                      | Krom-vanadij specijalna legura, tvrdo. |
| Vrsta proizvoda                | Alat s bitovima                        |

