



## Odvijač s isključenjem okretnog momenta s ParameterControl Štapni kutni odvijač, tip: 71126360



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	071120 71126360
GTIN	4014586883847
Razred artikla	03F

### Opis

#### Izvedba:

**FEIN ACCU TEC odvijači s isključivanjem** izrađeni su za podnošenje najvećih zahtjeva kod preciznog vijčanog spajanja u serijskoj proizvodnji.

- **EC-motori bez četki s mnogostruko duljom trajnosti i do 80 % nižim troškovima održavanja.**
- **Odgoda ponovnog pokretanja nakon vijčanog spajanja.**
- **Samozapor s rešetom u slučaju da punjenje akumulatora nije dostatno za postupak zatezanja.**
- **Niske tolerancije zatezanja za visoku kvalitetu vijčanog spoja.**
- **Jednako precizni pritezni zakretni momenti, neovisno o slučaju odvijanja.**
- **Odvijači koji se mogu ispitati, CmK-vrijednost > 1,67 ±10 % (odnosi se na 6 Sigma) prema ISO 5393 VDI/VDE 2647.**

**Zatezni je moment za otpuštanje 25 % iznad poteznog momenta.**

Odvijač s isključenjem momenta s ParameterControl za jednostavno i pojedinačno programiranje na računalu u z primjenu adaptera za programiranje (br. 071135 vel. 92604163).

**Parametri za slobodno programiranje:** Broj okretaja, smjer rotacije, kut okretanja, prag momenta i vrijeme.

Do 5 koraka za programiranje. Precizna prilagodba pojedinom slučaju zavijanja. **Krajnje isključenje zahvaljujući mehaničkoj spojki.** Idealno za optimiranje procesa i vremena.

**Isključni odvijač za litij-ionski akumulator. Ne zahtijeva održavanje** za do 500.000 zavrtaja.

**Dio isporuke:**

Isporučuje se samo odvijač bez **akumulatora, punjača, alata za namještanje kutne glave**. Akumulator, punjač, alat za namještanje i kutnu glavu trebate naručiti ciljano za ovaj uređaj.

**Napomena:**

Odgovarajuće akumulatore i punjače možete pronaći od br. 073832.

Uređaje za ispitivanje steznog momenta možete pronaći od br. 654300.

Senzore za stezni moment/kut zakretanja možete pronaći od br. 654381 nadalje.

Usluga kalibracije na zahtjev.

## Tehnički opis

Konstrukcija motora	EC motor bez četkica
Oznaka proizvođača	ASW 18-45 PC
Raspon broja okretaja	25 - 310 min <sup>-1</sup>
Težina uključujući bateriju	1,7 kg
Oblik konstrukcije	Štapni kutni odvijač
Napon baterije	12 V
Napon baterije	18 V
Područje okretnog momenta	20 - 45 Nm
odgovarajuća kutna glava	071133 15010
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Fein tip E 12 V
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Fino tip E 18 V
Vrsta baterije	Litij-ionska
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Vrsta proizvoda	Odvijač

## Pribor

Adapter za programiranje tip 92604163	071135 92604163
Li-Ion akumulator tip baterije, napon baterije FE18 V	073835 FE18
ACCU TEC-alat za podešavanje tip ESTW	071119 ESTW
Elektronički ispitivač za momentni ključ„TTT“	654340