

**KÄRCHER****Mokri i suhi usisavač, oznaka proizvođača: NT30TEL****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	078521 NT30TEL
GTIN	4054278046006
Razred artikla	07C

**Opis****Izvedba:**

Višenamjenski učinkoviti **mokri i suhi usisavači** s velikom snagom usisavanja i kompaktnom izvedbom. Spremanje crijeva i držanje pribora na uređaju. **Automatsko gašenje** kod postizanja maksimalne visine punjenja spremnika.

- **Filtar omogućuje mokro i suho usisavanje bez uklanjanja filtra.**
- **Automatski sustav čišćenja filtra Tact omogućava kontinuiran rad uz minimalne troškove održavanja i dugi vijek trajanja filtra.**
- **Središnji okretni prekidač omogućuje praktično prebacivanje programa usisavanja.**
- **Gore navedeni Eco filter s plosnatim naborima omogućava mokro i suho usisavanje bez vađenja filtra.**
- **Središnji okretni prekidač omogućuje praktično prebacivanje programa usisavanja.**
- **S kontinuiranom regulacijom broja okretaja i antistatičkim sustavom (uzemljenje do priključka usisnog crijeva).**
- **Dodatno s utičnicom za priključak električnog uređaja (maksimalno 2200 W). Automatika paljenja pokreće usisivač kada se uključi električni uređaj. Odgoda gašenja 15 sekundi.**
- **Nova spojnica alata omogućuje optimalno priključivanje na elektro-alat. Regulacija usisne snage vrši se putem okretnog prstena na tijelu obujmice.**
- **Automatski sustav čišćenja filtra Tact omogućava kontinuiran rad uz minimalne troškove održavanja i dugi vijek trajanja filtra.**
- **Robusni spremnik od 30 l s odbojnicima i metalnim okretnim kotačićima.**

**Dio isporuke:**

Uključujući usisno crijevo s koljenom, metalnu usisnu cijev 2×0,5 m, podnu mlaznicu, mlaznicu za fuge, papirnu filter vrećicu.

**Napomena:**

Za ulja i medije koji sadrže ulja koristiti industrijski usisavač br. 078522.

**Tehnički opis**

Širina	370 mm
Vakuum	254 mbar
Radna buka	69 dB(A)
Čišćenje filtra	Tact automatsko čišćenje filtra
Prihvata snaga	1380 W
Duljina usisne cijevi	4 m
Antistatički sustav	da
Nazivna širina priključka	35 mm
Razred prašine - usisavač	L
Težina	14 kg
Protok volumena zraka	74 l/s
Broj turbina	1
Duljina kabela	7,5 m
Automatsko uključivanje	da
Oznaka proizvođača	NT 30/1 Tact Te L *
Obujam spremnika	30 l
Visina	580 mm
Duljina	560 mm
Filtarski sustav	Eco-plosnati filter
Posebnost	Robusni spremnik s poklopcem
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Mokri i suhi usisavač

---

**Pribor**

Set filterskih vrećica 5-dijelni prikladno za tip usisavača NT30

072808 NT30

Ravni preklopni filter prikladno za tip usisavača NT30

072809 NT30