

Teretni krakovi, kruti, osnovna dužina m / nosivost t: 1,6/1**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	919973 1,6/1
GTIN	4052462012714
Razred artikla	94B

Opis**Izvedba:**

Teretni krakovi povećavaju doseg viličara. Stabilna čelična konstrukcija s utorima za vilice viličara. Prikladno i za teleskopski viličar. Lancima se osigurava nenamjerno klizanje kao i teretnim kukama. Čvrsta izvedba s 3 moguće pozicije kuka.

Lakiranje:

Po izboru svjetloplavo RAL 5012, žutonarančasto RAL 2000, vatreno crveno RAL 3000, reseda zeleno RAL 6011, mišje sivo RAL 7005 **lakirano**.

Napomena:

Vodite računa o nosivosti viličara!

Tehnički opis

širina	600 mm
Osnovna duljina	1600 mm
Unutarnja dimenzija ulaza, širina	220 mm
Nosivost krajnje ušice	200 kg
maksimalna nosivost	1000 kg
Težina	42 kg
Unutarnja dimenzija ulaza, visina	80 mm
Razmak uvlačnih pretinaca	160 mm
Odabir boje	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Vrsta proizvoda

Teretni krak