

**Mokri i suhi usisavač ATTIX, oznaka proizvođača: 44-2LICM****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	078541 44-2LICM
GTIN	5711145271693
Razred artikla	07C

**Opis****Izvedba:**

Robusni i snažni mokri / suhi usisavači s fleksibilnim sustavom za priključenje crijeva (MultiFit) i spremnikom od čelika otpornog na koroziju za rješavanje najrazličitijih zadataka za čišćenje.

**Stupanj odvajanja > 99,9 %.**

- **Izuzetno tih industrijski usisavač sa spremnikom od 42 l, perivim PTFE filtrom s plosnatim naborima za usisavanje najsitnije prašine.**
- **InfiniClean u potpunosti automatski sustav čišćenja filtera.**
- **Lagano pokretanje, reguliranje broja okretaja.**
- **Utičnica s automatikom uključivanja, antistatička.**

**Dio isporuke:**

S usisnim crijevom, savinutom ručnom cijevi (ne 560-21XC), mokrim filtrom i perivim filtarskim elementom (PET), držači crijeva i kabela. Uključujući perivi PTFE filtar u obliku boce klase M, **antistatičko usisno crijevo** Ø 32 mm, produžnu cijev od nehrđajućeg čelika D 36 (3 × 350 mm), savijenu ručnu cijev od nehrđajućeg čelika, adaptersku pločicu za kutiju za alat, mlaznicu za industrijske podove 400 mm, univerzalnu mlaznicu, usisnu četku, antistatički adapter za alat, ručku kolica za praktičan transport i sigurno skladištenje.

**Napomena:**

Ostali sigurnosni usisivači za sve razrede opasnosti (prašine koje ugrožavaju zdravlje ili eksplozivne prašine) dostupni su na upit (razred L, M, H).

## Tehnički opis

Prihvat snaga	1400 W
Čišćenje filtra	InfiniClean™ u potpunosti automatsko
Duljina kabela	7,5 m
Duljina	565 mm
Radna buka	60 dB(A)
Oznaka proizvođača	44-2LICM
Čišćenje fine prašine	da
Obujam spremnika	42 l
Težina	17,5 kg
Visina	650 mm
Vakuum	250 mbar
Broj turbina	1
Antistatički sustav	da
Duljina usisne cijevi	4 m
Stupanj odvajanja	99,9 %
širina	385 mm
Automatsko uključivanje	da
Razred prašine - usisavač	L
Ø crijeva	32 mm
Protok volumena zraka	75 l/s
Posebnost	Usisavač za finu prašinu
Filtarski sustav	Plosnati filteri PTFE
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Mokri i suhi usisavač

---

## Pribor

---

Nastavak oznaka proizvođača 7102	078547 7102
Set za radionice oznaka proizvođača ATTIX5	078543 ATTIX5
Set filterskih vrećica 5-dijelni prikladno za tip usisavača 44	078549 44
Gumena sapnica ukošene cijevi oznaka proizvođača 7868	078546 7868
Zamjenski filter prikladno za tip usisavača 44	078548 44
Produžna cijev od nehrđajućeg čelika oznaka proizvođača 8074	078556 8074
Garnitura crijeva za usisavanje oznaka proizvođača DN50	078545 DN50
Podna mlaznica, široka 400 mm oznaka proizvođača 3666	078555 3666