

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Četka u obliku kista s pletenom žicom INOX žica, Četka Ø D1×debljina četke:
28X0,35mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	574900 28X0,35
GTIN	4017359039427
Razred artikla	57L

Opis**Izvedba:**

Glatka, **spletana** žica, prešana u čeličnom tijelu, **Ø drške 6 mm**, ravnomjerna gustoća čekinja, iznimno otporna na trošenje.

INOX-kvaliteta žice 1.4401 (AISI 316). Tijela nosača s presvlakom od plastike za obradu plemenitog čelika.

Upotreba:

Za skidanje srha, boje i za sve srednje teške do teške radove četkanja. **Četka se otvara ovisno o broju okretaja više ili manje i stoga se može uvesti i** u uski prostor, da biste npr. radili u unutrašnjosti kućišta.

Tehnički opis

Debljina svornjaka	0,35 mm
Broj tučaka	12
Duljina obruba H ₁	28 mm
maksimalan broj okretaja	20000 min ⁻¹
Ø četke D ₁	28 mm
Ø drške D _s	6 mm
Materijal opreme	INOX žica

Upuštanje	Lijevo spleteno
Vrsta proizvoda	Četka u obliku kista