

Podizni stol za rukovanje, nosivost: 500kg



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	919992 500
GTIN	4050939066208
Razred artikla	08Y

Opis

Izvedba:

Stabilni škarasti podupirači s platformom od glatkog čeličnog lima. Za raznolike primjene kao što su podizanje i spuštanje **teških** tereta, robe na paletama, rešetkastih kutija te za podešavanje visine kod opremanja strojeva materijalom. Ergonomski rad zahvaljujući kontinuiranom, hidrauličnom podešavanju visine. Siguran i bezopasan rad s pomoću tipki s funkcijama gore/dolje u sigurnosnom sklopu te za isključivanje u slučaju nužde. Zaštita od preopterećenja s pomoću ugrađenog ventila za ograničavanje tlaka. Optimalna sigurnost rada i održavanja zahvaljujući integriranom ventilu u slučaju pucanja cijevi i nosačima za održavanje.

Standard:

DIN EN 1570-1; EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und UVV-Vorschriften.

Napomena:

- Raspon temperature okoline u zatvorenom području od 0 °C do 40 °C.
- Prije puštanja u rad instalaciju i električne priključke treba ispitati stručnjak.
- Provjerite postojeće uvjete poda s obzirom na ukupnu težinu podiznog stola.

Tehnički opis

Širina	800 mm
Nosivost	500 kg
Težina	160 kg

Visina ugradnje C	190 mm
Visina dizanja H	820 mm
Vrijeme dizanja	15 s
Duljina D (L)	1300 mm
Mrežni napon	400 V
Mrežna frekvencija	50 Hz
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Podizni stol sa škarama