

**Plosnati škarasti podizni stol, nosivost kg / model: 1000/1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	919991 1000/1
GTIN	4053981010991
Razred artikla	08Y

**Opis****Izvedba:**

Stabilni škarasti podupirači s platformom od glatkog čeličnog lima. Za kontinuirano podizanje i spuštanje tereta, robe na paletama, rešetkastih kutija te za podešavanje visine kod opremanja strojeva materijalom. Koristi se na industrijskim podovima bez jama s obzirom na nisku konstrukciju. Siguran i bezopasan rad s pomoću tipki s funkcijama gore/dolje u sigurnosnom sklopu te za isključivanje u slučaju nužde. Zaštita od preopterećenja s pomoću ugrađenog ventila za ograničavanje tlaka. Optimalna sigurnost rada i održavanja zahvaljujući integriranom ventilu u slučaju pucanja cijevi i nosačima za održavanje. Pristupna rampa omogućuje upotrebu podiznog stola s pomoću viličara ili transportnih kolica.

**Standard:**

**DIN EN 1570-1; EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und UVV-Vorschriften.**

**Napomena:**

- **Raspon temperature okoline od 0 °C do 40 °C.**
- **Prije puštanja u rad instalaciju i električne priključke treba ispitati stručnjak.**
- **Provjerite postojeće uvjete poda s obzirom na ukupnu težinu podiznog stola.**

**Tehnički opis**

širina	1140 mm
Nosivost	1000 kg
Težina	250 kg
Visina ugradnje C	82 mm

Visina dizanja H	760 mm
Vrijeme dizanja	18 s
Duljina D (L)	1450 mm
Mrežni napon	400 V
Mrežna frekvencija	50 Hz
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Podizni stol sa škarama