

## ejendals

### Par rukavica Tegera® 883A, veličina rukavice: 10



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	094276 10
GTIN	7392626037342
Razred artikla	04R

#### Opis

##### Izvedba:

Tegera® 883A. Sintetičke rukavice obložene nitrilnom pjenom za precizne radove. Vrlo dobro prijanjaju i imaju visok stupanj prozračnosti. Prikladne i za vlažna i blago masna radna okruženja.

##### Standard:

EN 388; EN ISO 21420

##### Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

#### Tehnički opis

Veličina rukavice	10
Kategorija zaštite	Kategorija II
Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice
Sadržaj	12
EN 388	4131X

EN 407	X1XXXX
Materijal nosača	Najlon
Prevlaka	Nitrilna pjena
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Preciznost
Boja	crna / siva
Tehnologija pletenja	15G
Standard	EN 407
Primjena	višekratno
Vrsta proizvoda	Višenamjenske rukavice