

ejendals

Par rukavica Tegera® 883A, veličina rukavice: 8



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	094276 8
GTIN	7392626037328
Razred artikla	04R

Opis

Izvedba:

Tegera® 883A. Sintetičke rukavice obložene nitrilnom pjenom za precizne radove. Vrlo dobro prijanjaju i imaju visok stupanj prozračnosti. Prikladne i za vlažna i blago masna radna okruženja.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Veličina rukavice	8
Kategorija zaštite	Kategorija II
Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice
Sadržaj	12
EN 388	4131X

EN 407	X1XXXX
Materijal nosača	Najlon
Prevlaka	Nitrilna pjena
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Preciznost
Boja	crna / siva
Tehnologija pletenja	15G
Standard	EN 407
Primjena	višekratno
Vrsta proizvoda	Višenamjenske rukavice