

ejendals

Par rukavica Tegera® 9140, veličina rukavice: 7



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	094388 7
GTIN	7392626027329
Razred artikla	04R

Opis

Izvedba:

Tegera® 9140. Rukavice od **tanke sintetičke kože** (0,5 mm Microthan®), bez podstave. Stražnja strana od poliestera s ventilacijskom gornjom površinom za **visok stupanj prozračnosti**. Kratki model **s ojačanim kažiprstom** i čičak zatvaračem.

Standard:

EN 388; EN 420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Izrazito uski kroj. Rukavice su za broj manje.

Tehnički opis

Veličina rukavice	7
Kategorija zaštite	Kategorija II
Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice
Sadržaj	6

Funkcija rukavice	Čičak zatvarač
EN 388	1121X
Materijal nosača	Poliester / umjetna koža
Varijanta presvlake	bez presvlake
Područje primjene	Svestranost
Boja	siva / crna / žuta
Primjena	višekratno
Materijal	Sintetička koža
Vrsta proizvoda	Višenamjenske rukavice