

ejendals

Par rukavica, bez podstave Tegera® 6614, veličina rukavice: 11



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	094386 11
GTIN	7340118315881
Razred artikla	04R

Opis

Izvedba:

Tegera® 6614. Rukavice od **goveđe kože** za fine mehaničke radove. Otporne na **kontaktnu toplinu do 100 °C**. Sa **slojem koji odbija vodu i ulje** s unutarnje strane ruke.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Veličina rukavice	11
Kategorija zaštite	Kategorija II
Vrsta rukavica	Driver rukavice
Sadržaj	6
Materijal nosača	Puna goveđa koža

Varijanta presvlake	bez presvlake
Materijal	Goveđa koža
Kontaktna vrućina do	100 °C
EN 388	3011X
EN 407	X1XXXX
Primjena	višekratno
Područje primjene	Svestranost
Boja	crna / siva
Vrsta proizvoda	Rukavice od goveđe špalt kože