

## ejendals

Par rukavica, bez podstave Tegera® 6614, veličina rukavice: 8



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	094386 8
GTIN	7340118315966
Razred artikla	04R

### Opis

#### Izvedba:

**Tegera® 6614.** Rukavice od **goveđe kože** za fine mehaničke radove. Otporne na **kontaktanu toplinu do 100 °C**. Sa **slojem koji odbija vodu i ulje** s unutarnje strane ruke.

#### Standard:

EN 388; EN ISO 21420

#### Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

### Tehnički opis

Veličina rukavice	8
Vrsta rukavica	Driver rukavice
Kategorija zaštite	Kategorija II
Sadržaj	6
Materijal nosača	Puna goveđa koža

Varijanta presvlake	bez presvlake
Materijal	Goveđa koža
Kontaktna vrućina do	100 °C
EN 388	3011X
EN 407	X1XXXX
Primjena	višekratno
Područje primjene	Svestranost
Boja	crna / siva
Vrsta proizvoda	Rukavice od goveđe špalt kože