

## ejendals

### Par zaštitnih rukavica za varenje Tegera® 118a, veličina rukavice: 9



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	094127 9
GTIN	7340118312828
Razred artikla	04R

#### Opis

##### Izvedba:

**Tegera® 118a. Allround rukavice za varenje** od kozje kože i goveđe špalt kože. S **ojačanim kažiprstom**. Otporne na **kontaktnu toplinu do 100 °C**. Bez podstave.

##### Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

#### Tehnički opis

Veličina rukavice	9
Vrsta rukavica	Rukavice za varioce
Kategorija zaštite	Kategorija III
Funkcija rukavice	Otpornost na plamen stupanj 4
Primjena	višekratno
Duljina	310 mm
Materijal nosača	Kozja koža / goveđa špalt koža

Varijanta presvlake	bez presvlake
Sadržaj	12
Materijal	Kozja koža / goveđa špalt koža
Područje primjene	Svestranost
Područje primjene	Heavy Duty
Kontaktna vrućina do	100 °C
EN 388	3121X
EN 407	412x4x
EN 12477	Tip B
Postupak varenja	MIG/MAG
Boja	žuta/bijela
Standard	EN 407
Vrsta proizvoda	Rukavice za varioce