

ejendals

Par zaštitnih rukavica za varenje Tegera® 11CVA, veličina rukavice: 11



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	094125 11
GTIN	7340118312668
Razred artikla	04R

Opis

Izvedba:

Tegera® 11 CVA. Allround rukavice za varenje, vodootporne od visoko kvalitetne kozje kože. S ojačanim šavovima i vezovima. Otporne na **kontaktnu toplinu do 100 °C**.

Bez kroma.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Veličina rukavice	11
Kategorija zaštite	Kategorija III
Vrsta rukavica	Rukavice za varioce
Funkcija rukavice	Otpornost na plamen stupanj 4
Primjena	višekratno
Duljina	320 mm

Materijal nosača	Puna kozja koža
Varijanta presvlake	bez presvlake
Sadržaj	12
Materijal	Puna kozja koža
Područje primjene	Heavy Duty
Kontaktna vrućina do	100 °C
EN 388	3121X
EN 407	412x4x
EN 12477	Tip B
Postupak varenja	WIG
Boja	žuta/bijela
Standard	EN 407
Vrsta proizvoda	Rukavice za varioce