

ejendals

Par zaštitnih rukavica za varenje Tegera® 118a, veličina rukavice: 10



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	094127 10
GTIN	7340118312729
Razred artikla	04R

Opis

Izvedba:

Tegera® 118a. Allround rukavice za varenje od kozje kože i goveđe špalt kože. S **ojačanim kažiprstom**. Otporne na **kontaktnu toplinu do 100 °C**. Bez podstave.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Veličina rukavice	10
Kategorija zaštite	Kategorija III
Vrsta rukavica	Rukavice za varioce
Funkcija rukavice	Otpornost na plamen stupanj 4
Primjena	višekratno
Duljina	310 mm
Materijal nosača	Kozja koža / goveđa špalt koža

Varijanta presvlake	bez presvlake
Sadržaj	12
Materijal	Kozja koža / goveđa špalt koža
Područje primjene	Svestranost
Područje primjene	Heavy Duty
Kontaktna vrućina do	100 °C
EN 388	3121X
EN 407	412x4x
EN 12477	Tip B
Postupak varenja	MIG/MAG
Boja	žuta/bijela
Standard	EN 407
Vrsta proizvoda	Rukavice za varioce