

ejendals

Par zaštitnih rukavica za varenje Tegera® 11CVA, veličina rukavice: 10



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 094125 10 |
| GTIN | 7340118312637 |
| Razred artikla | 04R |

Opis

Izvedba:

Tegera® 11 CVA. Allround rukavice za varenje, vodootporne od visoko kvalitetne kozje kože. S ojačanim šavovima i vezovima. Otporne na **kontaktnu toplinu do 100 °C**.

Bez kroma.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Veličina rukavice | 10 |
| Kategorija zaštite | Kategorija III |
| Vrsta rukavica | Rukavice za varioce |
| Funkcija rukavice | Otpornost na plamen stupanj 4 |
| Primjena | višekratno |
| Duljina | 320 mm |

| | |
|----------------------|---------------------|
| Materijal nosača | Puna kozja koža |
| Varijanta presvlake | bez presvlake |
| Sadržaj | 12 |
| Materijal | Puna kozja koža |
| Područje primjene | Heavy Duty |
| Kontaktna vrućina do | 100 °C |
| EN 388 | 3121X |
| EN 407 | 412x4x |
| EN 12477 | Tip B |
| Postupak varenja | WIG |
| Boja | žuta/bijela |
| Standard | EN 407 |
| Vrsta proizvoda | Rukavice za varioce |