

**Usisavač za odvojene čestice / tekućine, oznaka proizvođača: ECO-OIL13****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	078559 ECO-OIL13
GTIN	5711141019312
Razred artikla	07D

Opis**Izvedba:**

Kvalitetni, izrazito dugovječni Nilfisk CFM „Grey Line“ industrijski usisavači. **Usisavač za strugotine i tekućine.** S mirnom i snažnom turbinom od 1,3 kW. Ulaz Ø 50 mm. Kotačići otporni na djelovanje ulja s kočnicama i brtvama otpornim na ulje. Metalne strugotine odvajaju se u košaru za strugotine koja je dio isporuke **od tekućina**. Stoga se maziva za hlađenje mogu višestruko koristiti, a i recikliranje metalnih strugotina je poboljšano.

Dio isporuke:

Uključujući košaru za strugotine (30L), podvozje, ispušno crijevo. **Bez pribora.**

Napomena:

Odgovarajući pribor naći ćete pod 078551-078552.

Tehnički opis

Duljina	1050 mm
Visina	1500 mm
Broj turbina	1
Oznaka proizvođača	ECO-OIL13

Vakuum	320 mbar
Težina	120 kg
Protok volumena zraka	46 l/s
Obujam spremnika	180 l
širina	670 mm
Radna buka	76 dB(A)
Prihvat snaga	1300 W
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Mokri i suhi usisavač

Pribor

Industrijska garnitura Ø crijeva 50 mm	078552 50
Industrijska garnitura otporno na ulje Ø crijeva 50 mm	078551 50