



Suhi usisavač, oznaka proizvođača: 118HCSBS



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	078558 118HCSBS
GTIN	5711141017608
Razred artikla	07D

Opis

Izvedba:

Kvalitetni, izrazito dugovječni Nilfisk CFM „Grey Line“ industrijski usisavači. **Suhi usisavač** sa snažnom, dugovječnom 1-kW-Bypass turbinom koja radi s izmjeničnom strujom. Otvor Ø 50 mm. Spremnik za prljavštinu s kotačićima, Easylift – sustav za jednostavno pražnjenje spremnika. Odobreni **sigurnosni usisavač za razred prašine H**.

Dio isporuke:

Uključujući sigurnosnu filtarsku vrećicu „Safe-Bag-System“, zvjezdasti filter. **Bez pribora.**

Napomena:

Odgovarajući pribor pronaći ćete pod 078551-078552.

Prihvat snaga: 1000 W

Obujam spremnika: 25 l

Duljina: 510 mm

širina: 500 mm

Visina: 950 mm

Broj turbina: 1

Tehnički opis

Radna buka	75 dB(A)
------------	----------

List s podacima

Težina	26 kg
Obujam spremnika	25 l
Broj turbina	1
širina	500 mm
Prihvat snaga	1000 W
Protok volumena zraka	45 l/s
Duljina	510 mm
Visina	950 mm
Vakuum	215 mbar
Oznaka proizvođača	118HCSBS
Opskrba energijom	Mrežni pogon

Pribor

Industrijska garnitura Ø crijeva 50 mm	078552 50
Industrijska garnitura otporno na ulje Ø crijeva 50 mm	078551 50