

**Par rukavica KX-05 KARBON, veličina rukavice: 7****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094315 7
GTIN	6942542968582
Razred artikla	02H

Opis**Izvedba:**

Uravnotežene Impact zaštitne rukavice s velikom otpornošću na trošenje, koja osigurava dugotrajnu udobnost. Različiti štitnici na prstima i poledini dlana pružaju dodatnu zaštitu od udaraca ili nagnječenja.

- **Jastučići s unutarnje strane dlana, koji ublažuju udarce i vibracije izazvane ručnim alatima.**
- **Osnovni materijal od Spandexa i umjetne kože, pruža veću slobodu kretanja i prozračnost.**
- **S čičkom za sigurno pričvršćivanje.**

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Funkcija rukavice: Čičak zatvarač

Boja: crna / siva

Tehnički opis

Veličina rukavice	7
-------------------	---

Seriya	KX
Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice
Kategorija zaštite	Kategorija II
Sadržaj	1
Pranje	40 °C šareno rublje
Sušenje	Sušenje na zraku
Funkcija rukavice	Zaštita od udaraca
Funkcija rukavice	pojačan pregib palca
Funkcija rukavice	Bez DMF-a
Funkcija rukavice	Bez silikona
Funkcija rukavice	Čičak zatvarač
EN 388:2016	4111XP
Materijal nosača	Sintetička koža / Spandex / TPR
Područje primjene	Heavy Duty
Duljina	240 mm
Boja	crna / siva
AQL	G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za veliko, G-II 4,0 za manje.
Primjena	višekratno
Vrsta proizvoda	Višenamjenske rukavice