

## Unutarnja četka NOVOFLEX-B Zrno SiC180, tip: 14



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	574495 14
GTIN	4013349529053
Razred artikla	57L

### Opis

#### Izvedba:

Samocentrirajuća unutarnja četka s fleksibilnim **kuglicama od silicij-karbida**. Ukupna duljina 200 mm.

#### Upotreba:

Za **skošavanje bridova, završnu obradu površina i honanja**. Izrađuju se **ravnomjerno brušene površine** s velikim nosivim udjelom. Primjena ručnih bušilica i brusilica. Preporučeni broj okretaja 350 – 700 min<sup>-1</sup>, kontaktno vrijeme 20 – 40 sekundi.

#### Napomena:

Ne koristiti na suho, već upotrijebiti s uljem za brušenje br. 084205.

### Tehnički opis

Radna dužina L <sub>3</sub>	60 mm
prikladno za Ø bušenja	12,1 - 14 mm
Ø četke D <sub>1</sub>	15,5 mm
Ø drške D <sub>5</sub>	3,6 mm
Seriya	NOVOFLEX-B
Materijal opreme	Silicijev karbid
Kratka oznaka brusnog sredstva	SiC
Granulacija	180
preporučeni broj okretaja	350 - 700 min <sup>-1</sup>
Vrsta proizvoda	Unutarnja četkica

---

**Pribor**

Visokoučinkovito ulje za rezanje koje ne sadrži mineralno  
uljeUV 80 sadržaj 20 l

084205 20

Visokoučinkovito ulje za rezanje koje ne sadrži mineralno  
uljeUV 80 sadržaj 5 l

084205 5

Visokoučinkovito ulje za rezanje koje ne sadrži mineralno  
uljeUV 80 sadržaj 0,25 l

084205 0,25