

Ansell**Par rukavica HyFlex® 11-937, veličina rukavice: 9****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe | 094486 9 |
| GTIN | 10076490449794 |
| Razred artikla | 04P |

Opis**Izvedba:**

HyFlex® 11-937. Lagane rukavice s vrlo dobrom kombinacijom zaštite od posjekotina, odbijanja ulja i povećane otpornosti. Dvostruka prevlaka od poliuretana i nitrilne pjene za siguran hvat. S **tehnologijom pletenja finoće 18** i Dyneema®-Diamond tehnologijom niti.

Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:

HyFlex® 11-937. Lagane rukavice s vrlo dobrom kombinacijom zaštite za ruke, odbijanja ulja i povećane otpornosti.

- **Dvostruka prevlaka od poliuretana i nitrilne pjene za siguran hvat.**
- **S tehnologijom pletenja finoće 18 i tehnologijom vlakana Dyneema®-Diamond.**
- **Za primjenu kod preciznih radova.**
- **Boja: siva/crna**

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Napomena, reklamni tekst:

Minimalna količina narudžbe odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja

Tehnički opis

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Veličina rukavice | 9 |
| Serija | HyFlex® |
| Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice |
| Kategorija zaštite | Kategorija II |
| Sadržaj | 12 |
| Funkcija rukavice | pojačan pregib palca |
| Funkcija rukavice | Bez DMF-a |
| Funkcija rukavice | Bez silikona |
| Funkcija rukavice | Pogodno za kožu osoba s alergijama |
| Tehnologija pletenja | 18G |
| Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 |
| EN 388 | 4X42B |
| Materijal nosača | Dyneema® |
| Prevlaka | PU / nitrilna pjena |
| Materijal | Nitrilna pjena |
| Varijanta presvlake | Prevlaka 3/4 |
| Područje primjene | Preciznost |
| Boja | siva / crna |
| Težina | 28 g |
| Duljina | 212 mm |
| Primjena | višekratno |
| Razred zaštite od porezotina | B |
| Vrsta proizvoda | Rukavice za zaštitu od porezivanja |