

Ansell**Par rukavica HyFlex® 11-937, veličina rukavice: 10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094486 10
GTIN	10076490449800
Razred artikla	04P

Opis**Izvedba:**

HyFlex® 11-937. Lagane rukavice s vrlo dobrom kombinacijom zaštite od posjekotina, odbijanja ulja i povećane otpornosti. Dvostruka prevlaka od poliuretana i nitrilne pjene za siguran hvat. S **tehnologijom pletenja finoće 18** i Dyneema®-Diamond tehnologijom niti.

Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:

HyFlex® 11-937. Lagane rukavice s vrlo dobrom kombinacijom zaštite za ruke, odbijanja ulja i povećane otpornosti.

- **Dvostruka prevlaka od poliuretana i nitrilne pjene za siguran hvat.**
- **S tehnologijom pletenja finoće 18 i tehnologijom vlakana Dyneema®-Diamond.**
- **Za primjenu kod preciznih radova.**
- **Boja: siva/crna**

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Napomena, reklamni tekst:

Minimalna količina narudžbe odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja

Tehnički opis

Veličina rukavice	10
Serija	HyFlex®
Kategorija zaštite	Kategorija II
Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice
Sadržaj	12
Funkcija rukavice	pojačan pregib palca
Funkcija rukavice	Bez DMF-a
Funkcija rukavice	Bez silikona
Funkcija rukavice	Pogodno za kožu osoba s alergijama
Tehnologija pletenja	18G
Standardna odjeća	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X42B
Materijal nosača	Dyneema®
Prevlaka	PU / nitrilna pjena
Materijal	Nitrilna pjena
Varijanta presvlake	Prevlaka 3/4
Područje primjene	Preciznost
Boja	siva / crna
Težina	28 g
Duljina	212 mm
Primjena	višekratno
Razred zaštite od porezotina	B
Vrsta proizvoda	Rukavice za zaštitu od porezivanja