



Par rukavica KryTech 580, veličina rukavice: 7



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	094468 7
GTIN	3245425804179
Razred artikla	06D

Opis

Izvedba:

KryTech 580 Grip&Proof. Za fine radove u lagano nauljenim i onečišćenim radnim okruženjima. Učinkovita sigurnost hvata u nauljenim i masnim područjima zahvaljujući tehnologiji **Grip&Proof**. Dugotrajno korištenje zahvaljujući otpornosti na ulje i perivom materijalu. Posebno prikladne za obradu obradaka s uljem za rezanje, rad s nauljenim limovima i dijelovima strojeva, radove rezanja, urezivanja i kovanja.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Veličina rukavice	7
Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice
Kategorija zaštite	Kategorija II

Sadržaj	45
Funkcija rukavice	Bez DMF-a
Funkcija rukavice	ne sadrži lateks
Standardna odjeća	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4342B
Materijal nosača	PEHD
Prevlaka	Nitril
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Preciznost
Boja	crna / siva
Duljina	230 - 280 mm
Primjena	višekratno
Razred zaštite od porezotina	B
Vrsta proizvoda	Rukavice za zaštitu od porezivanja