



Elektronička kliješta za rezanje Super Knips®, ručke odvodne, KW, ukupna duljina: 140mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 726655 140 |
| GTIN | 4003773081661 |
| Razred artikla | 73F |

Opis

Izvedba:

Uska glava s precizno brušenim oštricama, bez skošenja oštrice. Drške s višekomponentnim navlakama, s oprugom za otvaranje. **Prikladne za ESD.**

Materijal:

Od nehrđajućeg čelika (INOX).

Tehnički opis

| | |
|--|-------------------------|
| ukupna duljina | 140 mm |
| Duljina rezne oštrice | 12,3 mm |
| Kapacitet rezanja srednje tvrde čelične žice | 0,2 - 1,2 mm |
| Širina glave | 15,7 mm |
| Kapacitet rezanja bakrene žice do Ø | 0,2 - 2,1 mm |
| elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD |
| Rezna oštrica | KW |
| Materijal | Plemeniti čelik, INOX |
| Standard | DIN ISO 9654 |
| Drška | Višekomponentna navlaka |

| | |
|-------------------------|--|
| Postupak izrade | Oštrice induktivno kaljene (ca. 54 HRC). |
| Atribut imena proizvoda | KW |
| s oprugom za otvaranje | da |
| sa žičanim držačem | ne |
| Vrsta proizvoda | Rezna kliješta |