

Ansell**Par rukavica HyFlex® 11-735, veličina rukavice: 7****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094566 7
GTIN	10076490052970
Razred artikla	04P

Opis**Izvedba:**

HyFlex® 11-735. Rukavice ujedanju visoku zaštitu od posjekotina s dobrim krojem i visokim stupnjem fleksibilnosti. Površina rukavica presvučena je poliuretanskim slojem koji nije osjetljiv na onečišćenja, stražnja strana rukavice ruke je prozirna. Posebno su prikladne za montiranje oštih dijelova u suhom ili lagano nauljenom radnom okruženju.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Veličina rukavice	7
Serijska	HyFlex®
Kategorija zaštite	Kategorija II
Vrsta rukavica	Rukavice za zaštitu od porezivanja

Sadržaj	12
Tehnologija pletenja	10G
EN 388	4X43C
Materijal nosača	INTERCEPT™
Prevlaka	PU
Materijal	PU
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Svestranost
Boja	siva / bijela
Težina	28 g
Duljina	224 mm
Primjena	višekratno
Razred zaštite od porezotina	C
Vrsta proizvoda	Rukavice za zaštitu od porezivanja