

## ejendals

### Par rukavica za zaštitu od hladnoće Tegera® 296, veličina rukavice: 8



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	094822 8
GTIN	7392626058125
Razred artikla	04R

#### Opis

##### Izvedba:

**Tegera® 296. Rukavice za zaštitu od hladnoće s debelom podstavom** od goveđe kože punog zrna sa stražnjoj stranom koja **ne propušta vjetar i vodu izrađenom od neoprena. Ekstra dugačka izvedba** osigurava snažnu toplinsku izolaciju te udoban osjećaj prilikom nošenja. Podstava izrađena od **Thinsulate® materijala**. S ojačanjima na prstima.

##### Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:

**Tegera® 296. Rukavice za zaštitu od hladnoće s debelom podstavom** od goveđe kože punog zrna sa stražnjoj stranom koja **ne propušta vjetar i vodu izrađenom od neoprena. Ekstra dugačka izvedba** osigurava snažnu toplinsku izolaciju te udoban osjećaj prilikom nošenja. Podstava izrađena od **Thinsulate® materijala**. S ojačanjima na prstima.

##### Upotreba:

U vjetrovitom, hladnom ili mokrom radnom okruženju.

##### Upotreba, reklamni tekst:

U vjetrovitom, hladnom ili mokrom radnom okruženju.

##### Standard:

EN 388; EN 511

##### Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

##### Napomena, reklamni tekst:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

## Tehnički opis

Veličina rukavice	8
Vrsta rukavica	Rukavice za zaštitu od hladnoće
Kategorija zaštite	Kategorija II
Sadržaj	6
Primjena	višekratno
Područje primjene	Heavy Duty
Područje primjene	Svestranost
Standard	EN 511
Duljina	255 mm
AQL	0,7
EN 388	2122X
EN 511	231
Materijal nosača	Puna zrnata špalt goveđa koža
Prevlaka	Neopren
Varijanta presvlake	bez presvlake
Boja	bijela / crna
Vrsta proizvoda	Rukavice za zaštitu od hladnoće