

**Ansell****Par rukavica HyFlex® 11-735, veličina rukavice: 9****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094566 9
GTIN	10076490052994
Razred artikla	04P

**Opis****Izvedba:**

HyFlex® 11-735. Rukavice ujedanju visoku zaštitu od posjekotina s dobrim krojem i visokim stupnjem fleksibilnosti. Površina rukavica presvučena je poliuretanskim slojem koji nije osjetljiv na onečišćenja, stražnja strana rukavice ruke je prozirna. Posebno su prikladne za montiranje oštih dijelova u suhom ili lagano nauljenom radnom okruženju.

**Standard:**

EN 388; EN ISO 21420

**Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

**Tehnički opis**

Veličina rukavice	9
Serija	HyFlex®
Vrsta rukavica	Rukavice za zaštitu od porezivanja
Kategorija zaštite	Kategorija II

Sadržaj	12
Tehnologija pletenja	10G
EN 388	4X43C
Materijal nosača	INTERCEPT™
Prevlaka	PU
Materijal	PU
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Svestranost
Boja	siva / bijela
Težina	28 g
Duljina	224 mm
Primjena	višekratno
Razred zaštite od porezotina	C
Vrsta proizvoda	Rukavice za zaštitu od porezivanja