

ejendals

Par rukavica Tegera® 450, veličina rukavice: 10



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	094562 10
GTIN	7392626073272
Razred artikla	04R

Opis

Izvedba:

Tegera® 450. Robusne rukavice s uzorkom hvata od nitrilne pjene, za siguran hvat lagano nauljenih dijelova s visokim stupnjem opasnosti od posjekotina. Idealne za primjenu pri **teškim radnim uvjetima** u okruženju ugroženom onečišćenjem. CRF tehnologija za visok stupanj osjećaja udobnosti.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Veličina rukavice	10
Kategorija zaštite	Kategorija II
Vrsta rukavica	Rukavice za zaštitu od porezivanja
Sadržaj	12

Tehnologija pletenja	13G
EN 388	4X44C
Materijal nosača	Najlon, stakleno vlakno
Prevlaka	Nitrilna pjena
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Svestranost
Boja	crna
Kontaktna vrućina do	100 °C
Duljina	220 mm
Primjena	višekratno
Razred zaštite od porezotina	C
Vrsta proizvoda	Rukavice za zaštitu od porezivanja