

ejendals

Par rukavica Tegera® 450, veličina rukavice: 11



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 094562 11 |
| GTIN | 7392626073296 |
| Razred artikla | 04R |

Opis

Izvedba:

Tegera® 450. Robusne rukavice s uzorkom hvata od nitrilne pjene, za siguran hvat lagano nauljenih dijelova s visokim stupnjem opasnosti od posjekotina. Idealne za primjenu pri **teškim radnim uvjetima** u okruženju ugroženom onečišćenjem. CRF tehnologija za visok stupanj osjećaja udobnosti.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Veličina rukavice | 11 |
| Kategorija zaštite | Kategorija II |
| Vrsta rukavica | Rukavice za zaštitu od porezivanja |
| Sadržaj | 12 |

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Tehnologija pletenja | 13G |
| EN 388 | 4X44C |
| Materijal nosača | Najlon, stakleno vlakno |
| Prevlaka | Nitrilna pjena |
| Varijanta presvlake | Dlan |
| Područje primjene | Svestranost |
| Boja | crna |
| Kontaktna vrućina do | 100 °C |
| Duljina | 220 mm |
| Primjena | višekratno |
| Razred zaštite od porezotina | C |
| Vrsta proizvoda | Rukavice za zaštitu od porezivanja |