



## Dijamantni lim, granulacija: D64 $\mu$ m



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	529110 D64
GTIN	4007220806371
Razred artikla	53B

### Opis

#### Izvedba:

Fleksibilni dijamantni lim, **obostrano** obložen dijamantnom brusnom jezgrom. Visina kod savijanja 0,7 mm.

#### Upotreba:

Idealno za brušenje na konkavnim i konveksnim površinama.

#### Napomena:

Dijamantne turpije mogu se očistiti petrolejom pomoću metalne četke (npr. 576000).

### Tehnički opis

Granulacija	D64
Stupanj finoće	fino
Mjera/dimenzija	35 × 350 mm
Sredstvo za brušenje	Diamant
Kratka oznaka brusnog sredstva	D
širina	30 mm
Visina	0,7 mm
Duljina	170 mm
Vrsta proizvoda	Dijamantna turpija

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
Tvrđi metal (HM)	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Kamen	prikladno samo u posebnim uvjetima		