



Dijamantna mini turpija granulacija D126 (srednja) Universal, tip: 1



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	529420 1
GTIN	4007220257029
Razred artikla	53B

Opis

Izvedba:

Ravnomjerno su posute dijamaninim prahom i galvanski fiksirane. Kraća, kompaktnija forma u usporedbi s dijamaninim igličastim turpijama. Ø drške 3 mm.

Upotreba:

Za preciznu doradu s **pneumatskim alatom** (br. 079708) ili za ručnu primjenu (brzostezna drška br. 519700).

Napomena:

Daljnje izvedbe na upit.

Tehnički opis

Presjek s prevlakom	5×2 mm
Opis oblika	plosnato-tup
Duljina prevlake	25 mm
Ø drške	3 mm
Zauzeće	obostrano
Ukupna duljina	60 mm
Sredstvo za brušenje	Diamant
Kratka oznaka brusnog sredstva	D
Granulacija	D126
uključujući dršku turpije	ne
Vrsta proizvoda	Iglasta turpija

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
Tvrđi metal (HM)	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Kamen	prikladno samo u posebnim uvjetima		